


Разпределител FCK-3-PK-4-N

Специф. Номер: 546066

FESTO

метално изпълнение.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Номинален размер | 3 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | 0 ... 10 bar |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Тегло на продукта | 10 g |
| Пневматичен извод 1 | за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 мм и гайка |
| Пневматичен извод 2 | за съединител тип елха с вътрешен диаметър 3 мм и гайка |
| Material housing | Алуминиева сплав |