



# Регулираща плоча VABF-S2-1-R4C2-C-6

Специф. Номер: 546089

FESTO

за вентилен остров VTSA, присъединяване по 5599-2, до макс. 6 bar.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| монтажна ширина                          | 42 mm  |
| Според стандарта                         | ISO 5599-2   |
| Монтажна позиция                         | по избор   |
| Пневматично вертикално свързване         | Регулатор на налягане за 2 и 4   |
| Регулираща функция                       | Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване  |
| избор на манометър                       | възможен   |
| обхват на регулиране на налягането MPa   | 0.1 ... 0.6 MPa  |
| Обхват на регулиране на налягането       | 1 ... 6 bar  |
| обхват на налягането psi                 | 14.5 ... 87 psi  |
| Входно налягане 1                        | 0.5 ... 10 bar   |
| захранващо налягане 1MPa                 | 0.05 ... 1 MPa   |
| захранващо налягане 1 psi                | 7.25 ... 145 psi   |
| Работна среда                            | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 0 - няма корозия под напрежение  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Клас на защита                           | IP65<br>NEMA 4   |
| Температура на околната среда            | -5 ... 50 °C   |
| Тегло на продукта                        | 920 g  |
| вид на закрепване височина на свързване  | като свързваща плоча<br>като единична присъединителна плоча                                  |
| Извод за манометър                       | със задържаща скоба  |
| Материал-забележка                       | RoHS konform   |
| Material control panel                   | PA   |
| Material regulator housing               | Алуминиева отливка   |