

Компактен цилиндър ADVU-2"-2 1/2"-A-P-A

Специф. Номер: 546352

FESTO



за безконтактно отчитане.

Бутален прът с външна резба

Гайката за резбата на буталния прът се доставя.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Ход | 2.5 " |
| Диаметър на буталото | 2" |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Край на буталния прът | Външна резба |
| Работно налягане | 11.6 ... 145 Psi |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Температура на околната среда | -4 ... 176 °F |
| Енергия на удара в крайните позиции | 0.472 J |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 238 lbf |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 265 lbf |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 3.951 oz |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 2.54 oz |
| Основно тегло при 0 mm ход | 19.753 oz |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 0.564 oz |
| Пневматичен извод | NPT1/8-27 |
| Работно налягане [psi] | 11.6 ... 145 psi |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на динамичните уплътнения | TPU-U(PU) NBR |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра | Алуминиева сплав |