

Основен разпределител LFMA-D-MIDI-A-U


Специф. Номер: 546446

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

без присъединителни плочи с резба.. Филтър-патрон 0,01 µm, с метален защитен кожух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Серия | D |
| Размер | Midi |
| Конструкция | Филтър |
| Степен на филтрация | 0.01 µm |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Работно налягане | 21 ... 180 Psi |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:7:2] инертен газ |
| КПД на филтъра | 99.9999 % |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | 33.8 ... 140 °F |
| Температура на околната среда | 14 ... 140 °F |
| Съдържание на остатъчното масло | 0.0000027 oz/yd ³ |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material filter | Борсиликатен фазер |
| Material bowl | PC |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Тегло на продукта | 22.75 oz |