

# Двоен нипел E-G3/4-3/4NPT

Специф. Номер: 546549  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с 2 уплътнения.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	17.9 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	60 Nm
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2	32 Nm
Номинален притегателен въртящ момент	45 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	164.88 g
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	3/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform