


Адаптер AD-3/4NPT-G3/4-I

Специф. Номер: 546551

FESTO

от едната страна с вътрешна, а от другата с външна резба



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	19.05 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	32 Nm
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2	60 Nm
Тегло на продукта	98.13 g
Пневматичен извод 1	Male thread, 3/4 NPT
Пневматичен извод 2	вътрешна резба G3/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	стомана поцинкована