

Вилка SG-UNF10-32-B

Специф. Номер: 546552

FESTO

с шестограмна гайка, за въртящо закрепване



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	UNF10-32
Според стандарта	DIN 71752 ISO 8140
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	0.352 oz
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting pin	Стомана поцинкован
Material clevis	Стомана поцинкован
Material nut	Стомана поцинкован