

Шлаух PUN-5/32X1/32-U-BL-500


Специф. Номер: 546677

FESTO

външно калиброван, подходящ за QS и QB връзки

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Old part no. 13028627



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър в инчове	5/32
Вътрешен диаметър в инчове	3/32
Мин. радиус на огъване	0.202 "
работно налягане в зависимост от температурата	-14 ... 150 Psi
Работна среда	филтриран сгъстен въздух Вакуум
Температура на околната среда	-68 ... 140 °F
Тегло на продукта според дължината	0.103 oz/ft
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 98 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на шлауха	TPE-U(PU)