



Регулираща плоча VABF-S2-1-R7C2-C-10

Специф. Номер: 546834

FESTO

за вентилен остров VTSA, присъединяване по 5599-2, до макс. 10 bar.



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	42 mm
Според стандарта	ISO 5599-2
Монтажна позиция	по избор
Пневматично вертикално свързване	Pressure regulator for 4 reversible
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
избор на манометър	възможен
обхват на регулиране на налягането MPa	0.05 ... 1 MPa
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 10 bar
обхват на налягането psi	7.25 ... 145 psi
Входно налягане 1	0.5 ... 10 bar
захранващо налягане 1MPa	0.05 ... 1 MPa
захранващо налягане 1 psi	7.25 ... 145 psi
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	640 g
вид на закрепване височина на свързване	като свързваща плоча като единична присъединителна плоча
Извод за манометър	със задържаща скоба
Material control panel	PA
Material regulator housing	Алуминиева отливка