

Адаптер NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Специф. Номер: 547432

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	за завиване
Електрически извод	5-пинов M12x1 Щекер
Дължина на кабела	0.3 m
Структура на кабела	4x0,34
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	PUR
Material housing	ABS
Material electrical contact	Brass, gold-plated