


Свързващ кабел KMYZ-9-24-AD-0,2-B

Специф. Номер: 547449

FESTO

за адаптиране на схемата на свързване ZB (M1H) към ZC (M1BH).



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Въртящ момент на затягане	0.25 Nm
Тегло на продукта	18 g
Електрически извод	Щекер ъглов / Щекер ъглов Квадратна форма / Квадратна форма 2-pin / 2-pin
Структура на кабела	2x0,25
Диаметър на кабела	3.4 mm
Дължина на кабела	0.2 m
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз