


Бързоизпускащ клапан VBQF-D-G18-Q6

Специф. Номер: 547534

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разпределителна функция | Бързо обезвъздушаване |
| Пневматичен извод 1 | QS-6 |
| Пневматичен извод 2 | G1/8 |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Standard nominal flow rate, exhaust 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi) | 850 l/min |
| Standard flow rate exhaust 0.6→0 MPa (6→0 bar, 87→0 psi) | 1,300 l/min |
| Standard nominal flow rate pressurisation 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi) | 350 l/min |
| Работно налягане | 0.2 ... 10 bar |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Material housing | Алуминиева отливка Цинкова отливка |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Номинален размер | 5 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чисто помещение | ISO class 4 |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 105 g |
| Пневматичен извод 3 | QS-8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |