


Патрон на ежектора VN-05-H

Специф. Номер: 547693

FESTO

за вакуум дюза VN, нисък вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.45 mm
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	Стандарт Висок вакуум
Работно налягане	1 ... 8 bar
работно налягане за тах. Вакуум	4.9 bar
Макс. вакуум	92 %
Номинално работно налягане	6 bar
тах. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	7.2 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	4.43 s
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	0.65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав