



Патрон на ежектора VN-07-H

Специф. Номер: 547695

FESTO

за вакуум дюза VN, нисък вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.7 mm
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	Стандарт Висок вакуум
Работно налягане	1 ... 8 bar
работно налягане за max. Вакуум	4.4 bar
Макс. вакуум	92 %
Номинално работно налягане	6 bar
max. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	16.2 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	1.67 s
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	1.65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав