



Патрон на ежектора VN-14-H

Специф. Номер: 547699

FESTO

за вакуум дюза VN, нисък вакуум.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	1.4 mm
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	Стандарт Висок вакуум
Работно налягане	1 ... 8 bar
работно налягане за max. Вакуум	3.5 bar
Макс. вакуум	92 %
Номинално работно налягане	6 bar
max. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	48.8 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	0.48 s
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	3.75 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав