

# L-съединител NPFB-L-2R18-M

Специф. Номер: 547730

FESTO

За свързване към тръби.

При използване на R и G цапфи с резба се препоръчва като допълнително уплътнение да се използва уплътнителна лента с резба или течен уплътнител. За уплътняване на G цапфата може да се използва също така и аксиален уплътняващ пръстен от мек алуминий AL 99.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Информация за материала на резбовия съединител | Месинг<br>никелиран                                      |
| Размер на контейнера                           | 10   |
| Работно налягане                               | -0.95 ... 40 bar   |
| Работна среда                                  | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK             | 1  |
| Температура на околната среда                  | -20 ... 150 °C   |
| Тегло на продукта                              | 14 g   |
| Пневматичен извод 1                            | R1/8   |
| Материал-забележка                             | RoHS konform   |