


Т-съединител NPFB-T-2R18-G18-MMF

Специф. Номер: 547775

FESTO

За свързване към тръби.

При използване на R и G цапфи с резба се препоръчва като допълнително уплътнение да се използва уплътнителна лента с резба или течен уплътнител. За уплътняване на G цапфата може да се използва също така и аксиален уплътняващ пръстен от мек алуминий AL 99.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Информация за материала на резбовия съединител | Месинг никелиран |
| Размер на контейнера | 10 |
| Работно налягане | -0.95 ... 40 bar |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 |
| Температура на околната среда | -20 ... 150 °C |
| Тегло на продукта | 24 g |
| Пневматичен извод 1 | R1/8 |
| Пневматичен извод 2 | G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |