

# Спирален-шлаух PAS-6I-8E-10

Специф. Номер: 548146  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Работна дължина	10 m
Външен диаметър	8 mm
Дължина на блока	0.76 m
Вътрешен диаметър	6 mm
Диаметър на намотката	50 mm
Брой навивки	89
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 17.5 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта	396 g
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 55 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на шлауха	PA