

Демпфер DYEF-M6-Y1F

Специф. Номер: 548372

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M6
Ход	3.1 mm
Демпфериране	P-демпфериране с метален упор
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	0.8 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	3.1 mm
Макс. поета енергия на ход	0.03 J
Тегло на продукта	5.1 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана