

Захранващ модул CDVI5.0-EB1XZ-DN-BI

Специф. Номер: 548435

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Дължина	26.5 mm
Макс. брой места за вентили	1
Клас на корозионна устойчивост KBK	3
Тегло на продукта	255 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба и ограничителна ос
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Пневматичен извод 5	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform