


Multipol-куплунг NECA-S1G9-P9-MP2

Специф. Номер: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	20 mm
Височина	62 mm
Дължина	61 mm
Допустим диаметър на кабела	5 ... 10 mm
обхват на работното напрежение DC	21.6 ... 26.4 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим товарен ток	1 A
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	95% некондензиращ
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	60 g
Напречно сечение на извода	0.34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Електрически извод	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Тип на закрепване	с проходен отвор
Информация за материала холендровата гайка	Месинг
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	PA-усилен
Информация за материала на винтовете	Стомана