

Кабел SBOA-K20CP-SUP

Специф. Номер: 548824

FESTO

за компактна камера системи SBOI-Q-... и SBOC-Q-...



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Монтажна позиция	по избор
Електрически извод	прав щекер / прав цокъл / прав цокъл
обхват на работното напрежение DC	≤ 60 V
Дължина на кабела	2 m
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Диаметър на кабела	5.5 mm
Структура на кабела	2x0,24+2x0,34+0,49
Клас на защита	IP65 IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material cable sheath	PUR
Цвят на кабелната обвивка	светло сиво
Material housing	Алуминиева отливка Месинг PUR никелиран
Material electrical contact	Бронз / Месинг позлатен