


Контролер за двигател SEC-ST-48-6-P01

Специф. Номер: 548945
Продукт излизащ от производство

FESTO

за стълков двигател

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2016г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Операционен режим на контролера	Bipolar-Chopper-Driver
Работен режим	1/32-стъпка, 6400 стъпка/U
регулируем пад на тока	0 или 70 чрез Dip-шалтер
Настройка на стъпката	чрез Dip-шалтер
Настройка на номиналния ток	DIP превключватели
Мах. стъпкова честота	40 kHz
Номинален ток	1.25 ... 6 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Разрешение	C-Tick
Тегло на продукта	660 g
Работен обхват на логически вход	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Електрически извод	Винтова клема
Тип на закрепване	с шина