


Електрически интерфейс VABE-S6-1LF-C-A4-E

Специф. Номер: 549042

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Fieldbus интерфейс	Socket M12x1/4-pin Щекер, M12x, 4-pin
Максимален брой бобини	4
Брой "Slaves" за устройство	1
Максимален брой изходи	4
Максимален брой входове	4
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	850 g
Електрическа връзка	Fieldbus
Електрически извод	посредством CPX
Обхват на адресиране	1 ... 31 (0) Настройка през адресиращо устройство с AS-интерфейс
гальванично разделяне, Fieldbus-интерфейс	Оптрон
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR PUR
Material housing	Алуминиева отливка PA