


Multipol-възел VABE-S6-LT-C-S6-R5

Специф. Номер: 549046

FESTO

за вентилен остров VTSA и VTSA-F.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	12 при моностабилни вентили 6 при бистабилни вентили
Макс. остатъчен ток	10 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	760 g
Брой електрически връзки	6
Електрическа връзка	Multipol
Електрически извод	5-пинов M12 Щекер
Material cover	PA
Material housing	Алуминиева отливка