


Капак VAEM-S6-C-S10-R5

Специф. Номер: 549049

FESTO

могат да се свързват до 20 моностабилни или 10 бистабилни вентила.



Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	10 при бистабилни вентили 20 при моностабилни вентили
Макс. остатъчен ток	10 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	230 g
Брой електрически връзки	10
Електрически извод	5-пинов M12 Щекер
Material housing	PA