



Разпределителен блок MS6-FRM-FRZ

Специф. Номер: 549337

★ Основна продуктова гама

Подходящ за адаптор между два вентила за регулиране на налягане.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Свързващ модул |
| Работно налягане | 0 ... 20 bar |
| Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2 | 14,600 l/min |
| Стандартен номинален дебит при изход отгоре | 10,400 l/min |
| Стандартен номинален дебит при изход отдолу | 9,850 l/min |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 163 g |
| Пневматичен извод 3 | G1/2 |
| Пневматичен извод 4 | G1/2 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Алуминиева отливка |