



Усилвател на налягане DPA-100-D

Специф. Номер: 549398

FESTO

за генериране на високи налягания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на буталото	100 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Усилвател на налягане със сдвоен бутален прът-
Манометър	G1/8 подготвен
Изходно налягане 2	4 ... 16 bar
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Обхват на регулиране на налягането	5 ... 16 bar
Входно налягане 1	2 ... 8 bar
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	13,000 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Пневматичен извод 3	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform