

Усилвател на налягане DPA-63-16-A

Специф. Номер: 549400

FESTO

за генериране на високи налягания.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Диаметър на буталото | 63 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Усилвател на налягане със сдвоен бутален прът-с магнитно бутало |
| Манометър | G1/8 подготвен |
| Изходно налягане 2 | 4 ... 16 bar |
| Работно налягане | 2 ... 10 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 4 ... 16 bar |
| Входно налягане 1 | 2 ... 10 bar |
| Note on pressure regulation range | If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%. |
| Работна среда | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Не е възможна работа при наличие на смазка |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | 5 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | 5 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 6,000 g |
| Тип на закрепване | с вътрешна резба |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | G3/8 |
| Пневматичен извод 3 | G3/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |