


Съпков двигател EMMS-ST-57-S-SB

Специф. Номер: 549410

FESTO

Без редуктор/със спирачка.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|------------------------|
| Ъгъл на стъпката при пълна стъпка | 1.8 deg |
| Толеранс на ъгъла на стъпката | ±5% |
| Работно напрежение DC спирачка | 24 V |
| Клас на изолационна защита | B |
| Консумация на енергия, спирачка | 8 W |
| Номинално напрежение DC | 48 V |
| Номинален ток, двигател | 5 A |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала |
| Температура на складиране | -20 ... 70 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 45 - 80 % |
| Клас на защита | IP54 |
| Температура на околната среда | -10 ... 50 °C |
| Разрешение | C-Tick |
| Общ инерционен момент при подаване на захранването | 0.3 kgcm ² |
| Задържащ момент, спирачка | 0.4 Nm |
| Задържащ момент, двигател | 0.8 Nm |
| Инерционен момент, спирачка | 0.01 kgcm ² |
| Инерционен момент, ротор | 0.29 kgcm ² |
| Допустимо аксиално натоварване на вала | 10 N |
| Допустимо радиално натоварване на вала | 52 N |
| Тегло на продукта | 1,090 g |
| Система за електрическо свързване | Щекер |