


# Предавка EMGA-80-P-G5-SST-87

Специф. Номер: 549433

★ Основна продуктова гама

Подходящ за стъпкови мотори.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	80 mm
Размер на фланеца на мотора	87 mm
Торзионна хлабина	0.12 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	5:1
Макс. честота на въртене на задвижването	7,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	110 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.45 kgcm <sup>2</sup>
Максимален изходен въртящ момент	176 Nm
Макс. Производителност	98 %
Коравина на усукване	6 Nm/arcmin
Тегло на продукта	2,100 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	80G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	87A
Материал-забележка	RoHS konform