


Бобина MD-2-230VAC-PA

Специф. Номер: 549905

FESTO

за променливо напрежение, без щекер.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Продължителност на включване	100 %
Фактор на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристика на бобината	230VAC:50/60:AL14,5:HL10,5
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 50 °C
Макс. въртящ момент на затягане за съединител	0.5 Nm
Тегло на продукта	110 g
Електрически извод	по DIN EN 175301-803
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Мед Стомана
Material winding	Мед