


Бобина MH-2-24VDC-PA

Специф. Номер: 549906

FESTO

за постоянно напрежение, без щекер.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Min. Време	12 ms
Продължителност на включване	100 %
Фактор на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристика на бобината	24 V DC: 7.9 W
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	IP00 without connector socket
Температура на околната среда	-20 ... 50 °C
Макс. въртящ момент на затягане за съединител	2 Nm
Тегло на продукта	150 g
Електрически извод	по DIN EN 175301-803
Тип на закрепване	с контрагайка
Material solenoid coil	Duroplast Мед Стомана
Material winding	Мед