


Съединител MSSD-N

Специф. Номер: 550067

★ Основна продуктова гама

за бобини MD-2/2-... и MH-2/2-...

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 175301-803
Cable outlet	Ъглов
Тегло на продукта	30 g
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Plug pattern type A to EN 175301-803
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Винтова клема
обхват на работното напрежение DC	0 ... 24 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Натоварване на тока при 40°C	16 A
Съединител за кабела	M20x1,5
Диаметър на кабела	8 ... 10 mm
Номинално сечение на прводника	1.5 mm ²
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Цвят на корпуса	черен
Material screws	Стомана
Material seals	VMQ