

Щекер с кабел КМYZ-4-2,5-B-EX

Специф. Номер: 550481

FESTO

Комбинация от MSZB и MSZC свързване.



Информационен лист

Белег	Стойност
Maritime classification	see certificate
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	34.5 g
Електрически извод	Щекер под ъгъл Кабел квадратна форма MSZB
обхват на работното напрежение DC	3 ... 36 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Устойчивост на пикови напрежения	900 V
Заземяване	не е наличен
Дължина на кабела	2.5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Структура на кабела	2x0,35
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material electrical contact	Бронз