

# Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB4N-1/4:J3D7A1-WP

Специф. Номер: 550495

FESTO

Състоящ се от филтър-регулатор, електрически пусков вентил, пневматичен soft-start вентил, плоча за стенен монтаж, макс. изх. налягане 9 bar, 5 µm филтър, с манометър, регулатор с възможност за заключване, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на потока от ляво на дясно.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност  |
|--|---|
| Размер                                   | 4   |
| Серия                                    | MS  |
| Заклучване на задействането              | Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване   |
| Монтажна позиция                         | вертикално +/- 5°   |
| Степен на филтрация                      | 5 µm  |
| Кондензоотделител                        | ръчен въртящ  |
| Конструкция                              | Включващ разпределител<br>Филтър-регулатор с манометър<br>Стандартен омаслител за маслена мъгла         |
| Регулираща функция                       | Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток |
| Предпазител за чаша                      | Пластмасов предпазен кожух  |
| Манометър                                | с манометър   |
| Работно налягане                         | 4.5 ... 10 bar  |
| Обхват на регулиране на налягането       | 4 ... 9 bar   |
| Стандартен номинален дебит               | 700 l/min   |
| Характеристика на бобината               | 24 V DC: 1,8 W  |
| Работна среда                            | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>инертен газ  |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)            |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 2 - Умерена корозия под напрежение  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L  |
| Температура на складиране                | -10 ... 60 °C   |
| Безопасно за храни                       | Моля, вижте допълнителната информация за материала  |
| Клас чистота на въздуха на изхода        | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:4]   |
| Температура на средата                   | -10 ... 50 °C   |
| Температура на околната среда            | -10 ... 50 °C   |
| Тегло на продукта                        | 1,600 g   |
| Тип на закрепване                        | с принадлежности  |
| Пневматичен извод 1                      | 1/4 NPT   |
| Пневматичен извод 2                      | 1/4 NPT   |
| Пневматичен извод 3                      | G1/4  |
| Material housing                         | Алуминиева отливка  |
| Material bowl                            | PC  |