

Присъединителен блок CPE18-3/2-PRS-3/8-5

Специф. Номер: 550571

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

за CPE-вентили.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	26 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	5
Макс. Брой на зоните на налягане	2
Burst pressure	5 MPa
Пределно налягане	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	2 Nm
Тегло на продукта	507 g
Вид монтаж на вентилна плоча	с прохода отвор
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 3	G3/8
Пневматичен извод 5	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав