



Кабел на двигателя NEVM-S1G15-E-5-LE6

Специф. Номер: 550744

☆ Основна продуктова гама

Подходящ за серводвигател EMMS-ST-...

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|----------------------------------|
| Свойства на проводниците | за теглителни вериги |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 72 V |
| Клас на защита | IP65 |
| Note on degree of protection | в монтирано състояние |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -5 ... 70 °C |
| Температура на околната среда | -30 ... 70 °C |
| Bending radius, flexible cable installation | ≥ 70 mm |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, connection type | Щекер |
| Electrical connection 1, cable outlet | Прав |
| Electrical connection 1, design | Ъглов |
| Electrical connection 1, connection technology | Sub-D |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 15 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 10 |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, connection type | Кабел |
| Electrical connection 2, connection technology | отворен край |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 7 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 6 |
| Краища на проводника | Накрайник за проводник |
| Структура на кабела | 7x0,5 ширмован |
| Диаметър на кабела | 8 mm |
| Дължина на кабела | 5 m |
| Номинално сечение на прводника | 0.5 mm ² |
| Cable identification | Without inscription label holder |
| Цвят на кабелната обвивка | сив |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на кабелната обвивка | TPE-U(PUR) |