


Куплунг KMYZ-4-0.0-B-EX

Специф. Номер: 550806

FESTO

Комбинация от MSZB и MSZC свързване.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение DC	3 ... 36 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Клас на защита	IP40 по IEC 60529
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Тегло на продукта	6.5 g
Електрически извод	Щекер под ъгъл квадратна форма MSZB
Номинално сечение на прводника	0.22 ... 0.34 mm ²
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител със самонарезен винт
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз