


Аксиален модул EAMM-A-F62-140A

Специф. Номер: 550941

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---------------|
| Монтажна позиция | по избор |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Пренесен момент | 91 Nm |
| Тегло на продукта | 2,780 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | F62 |
| Интерфейсен код, входен мотор | 140A |
| Материал-забележка | RoHS konform |