


съединител EAMC-30-32-6-6.35

Специф. Номер: 551002

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	6 mm
Диаметър на държача 2	6.35 mm
Размер	30
номинална дължина	32 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	5.87 kgmm ²
Пренесен момент	6.5 Nm
Тегло на продукта	48 g
Материал-забележка	RoHS konform