

Шлаух PEN-16X2,5-SI

Специф. Номер: 551467

FESTO

външно калибриран, за QS-соединители, полиетилен (не се допуска употреба при производството на хранителни продукти).



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Външен диаметър | 16 mm |
| радиус на огъване според дебита | 122 mm |
| Вътрешен диаметър | 10.8 mm |
| Мин. радиус на огъване | 57.5 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| Бележка към работното налягане | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Разрешение | TÜV |
| Отдел издаващ сертификати | B 013277 0506 00 |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Клас чисто помещение | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Температура на околната среда | -30 ... 60 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.1029 kg/m |
| Пневматичен извод | For push-in connector outside diameter 16 mm |
| Цвят | сребърен |
| Твърдост по Шор | D 52 +/- 3 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material tubing | PE |