

# Шлаух PEN-4X0,75-RT

Специф. Номер: 551474

FESTO

външно калиброван, за QS-соединители, CN- и СК-соединители,  
Polyethylen (не се допуска за хранително-вкусова промишленост).



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Външен диаметър                                | 4 mm   |
| радиус на огъване според дебита                | 20 mm  |
| Вътрешен диаметър                              | 2.7 mm   |
| Мин. радиус на огъване                         | 10 mm  |
| Tubing characteristics                         | Suitable for energy chains   |
| Temperature-dependent operating pressure       | -0.095 ... 1 MPa   |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure       | -13.775 ... 145 psi  |
| Бележка към работното налягане                 | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| Разрешение                                     | TÜV  |
| Отдел издаващ сертификати                      | B 013277 0506 00   |
| Работна среда                                  | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)  |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B2-L   |
| Клас чисто помещение                           | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Температура на околната среда                  | -30 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта според дължината             | 0.00643 kg/m   |
| Пневматичен извод                              | For push-in connector outside diameter 4 mm<br>за соединител тип елха с вътрешен диаметър 3 mm и гайка<br>for barbed connector internal diameter 3 mm  |
| Цвят   | червен   |
| Твърдост по Шор                                | D 52 +/-3  |
| Материал-забележка                             | RoHS konform   |
| Material tubing                                | PE   |