



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	30 mm
Височина	72 mm
Дължина	22 mm
Тегло на продукта	60 g
Забележка относно Fieldbus-интерфейса	PROFINET
Ethernet cable specification	Тип: CAT.5 Индивидуален диаметър на жилото: макс. 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-жила 0,13 - 0,36 mm ² , 1-жило
Защита срещу директен и индиректен контакт	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Допустим диаметър на кабела	5 ... 8 mm
Клас на защита	IP65 IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда	-40 ... 70 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	Цинкова отливка никелиран
Material seals	NBR
Material electrical contact	Мед-сплав никелиран или позлатен