

Свързващ кабел NEBV-H1G2-P-0.5-LE2

Специф. Номер: 552001

FESTO

Ър Magnetventile MH1, mit LED.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Свойства на проводниците	Ър statiche Anwendungen
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
максимален изходящ ток	2,000 mA
StoЯspannungsfestigkeit	0.8 kV
Клас на корозионна устойчивост KBK	4
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Тегло на продукта	12 g
Електрически извод	2-жилен Прав щекер / кабел
Дължина на кабела	0.5 m
Тип на закрепване	Клип
Цветен код, изолация на кабелите	Пин 1 = черен Pin 3 = schwarz/rot
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на корпуса	POM PUR
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC