

Табло за управление CDSA-D1-VX

Специф. Номер: 552103
Продукт излизащ от производство

FESTO

за multi-axis контролер CMXR-C1

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2017г. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Мах. дължина на кабела	20 m
потребителска памет	256 Mbyte
брой функционални бутони	31
Брой цветове	64 k
Брой LED системи	4
Дисплей	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	6,5"
Елементи за управление	2 бутона за потвърждение Emergency stop
Вак-ур батерия	Да
обхват на работното напрежение DC	19 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	VGA, 640x480 Pixel
Консумация на ток при номинално работно напрежение	0,4 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 % некондензиращ
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	1,250 g
USB-интерфейс	Да
Ethernet-интерфейс	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet интерфейс оптически 10 MBd
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Информация за материала на корпуса	ABS
Област на приложение	Само с CMXR-C1