


Предавка EMGA-40-P-G3-SAS-40

Специф. Номер: 552186

FESTO

Подходящ за серво мотори.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	40 mm
Размер на фланеца на мотора	40 mm
Торзионна хлабина	0.25 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	3:1
Макс. честота на въртене на задвижването	18,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	11 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.031 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	17.6 Nm
Макс. Производителност	98 %
Коравина на усукване	1 Nm/arcmin
Тегло на продукта	350 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	40G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	40A
Материал-забележка	RoHS konform