


Предавка EMGA-60-P-G3-SAS-55

Специф. Номер: 552188

FESTO

Подходящ за серво мотори.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	60 mm
Размер на фланеца на мотора	55 mm
Торзионна хлабина	0.17 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	3:1
Макс. честота на въртене на задвижването	13,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	22 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.135 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	35.2 Nm
Макс. Производителност	98 %
Коравина на усукване	2.3 Nm/arcmin
Тегло на продукта	900 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	60G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	55A
Материал-забележка	RoHS konform