


Предавка EMGA-160-P-G5-SAS-140

Специф. Номер: 552201

FESTO

Подходящ за серво мотори.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	160 mm
Размер на фланеца на мотора	140 mm
Торзионна хлабина	0.1 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	5:1
Макс. честота на въртене на задвижването	6,500 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	450 Nm
Инерционен момент, редуктор	6.07 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	720 Nm
Макс. Производителност	98 %
Коравина на усукване	38 Nm/arcmin
Тегло на продукта	18,000 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	160G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	140A
Материал-забележка	RoHS konform