



# Шумозаглушител UOS-1

Специф. Номер: 552252

FESTO

За използване заедно с MS6-SV изпускателен клапан за плавно нарастване на налягането (предпазен клапан)



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	без уплътнение
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Шумозаглушител отворен
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	75 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тип на закрепване	с външна резба
Тегло на продукта	200 g
Пневматичен извод	G1
Material of silencer insert	PE
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	POM
Material sleeve	Алуминиева сплав